

FLECAFIX 11/24**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Skruvverktyg för att fästa och lossa kabelförskruvningar och tillbehör med nyckelstorlekar på 11-36.

- Åtdragning resp. lossande över flera närliggande förskruvningsrader är möjlig.
- Ingen deformation av kabelförskruvningarna.
- SW 11 till SW 36
- Steglös inställning av nyckelvidden
- Spärrfunktion: Det är inte nödvändigt lyfta verktyget för att ta nytt tag.
- Äkta enhandsverktyg

Allmänna beställningsdata

Typ	FLECAFIX 11/24
Art.nr.	9015900000
Artikelbeteckning	Verktyg, Kabelförskruvningsverktyg
GTIN (EAN)	4032248309573
Frp	1 Stück

FLECAFIX 11/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	190 mm	Byggbredd (tum)	7,48 inch
Höjd	60 mm	Bygghöjd (tum)	2,362 inch
Djup	30 mm	Byggdjup (tum)	1,181 inch
vikt	190 g	Nettovikt	172,9 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Skruvverktyg

storlek 11 - 24mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	27-11-17-02	eClass 5.1	21-04-01-90
eClass 6.2	21-04-01-90	eClass 7.1	21-04-01-90
eClass 8.1	21-04-01-90	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-01-90-90		

Godkännanden

Godkännanden



Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)

FLECAFIX 11/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

Exempel på användning

