

**Crimpverktyg
CTX CM 3.6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Pressverktyg för svarvade kontakter**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

Allmänna beställningsdata

Typ	CTX CM 3.6
Art.nr.	9018480000
Artikelbeteckning	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 4mm ² , 10mm ² , W-Crimp
GTIN (EAN)	4008190884581
Frp	1 Stück

**Crimpverktyg
CTX CM 3.6**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9,842 inch
vikt	730 g	Nettovikt	706,78 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tekniska data

Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
-----------	-----------------------------------

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	svarvade kontakter	Crimp-område, min	4 mm ²
Crimp-område, max.	10 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpprofil 1, min.	4 mm ²	Crimpart/-profil	W-Crimp
Crimpprofil 2, min.	6 mm ²	Crimpprofil 3, min.	10 mm ²

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Godkännanden

Godkännanden

**Downloads**

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 6 TOOLS 15/16 EN
------------------	----------------------------------------------------------------------------

Datablad

**Crimpverktyg
CTX CM 3.6**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

