

**W-serien  
WQB A/24**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktillustration****Klippon® Connect med klämbyggeteknik**

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämbyggelanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	WQB A/24
Art.nr.	<a href="#">1579000000</a>
Artikelbeteckning	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 24
GTIN (EAN)	4008190134211
Frp	20 Stück

**W-serien**  
**WQB A/24**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	123,22 mm	Byggbredd (tum)	4,851 inch
Höjd	23,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,925 inch
Djup	2,5 mm	Byggdjup (tum)	0,098 inch
Nettovikt	7,18 g		

**Temperaturer**

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C		

**Märkdata**

Märkspänning	800 V
--------------	-------

**Materialdata**

Material	Koppar förtennad	Färgkod	svart
----------	------------------	---------	-------

**Mått**

Delning i mm (P)	5,1 mm
------------------	--------

**Systemparametrar**

Utförande	för plintar
-----------	-------------

**Ytterligare tekniska data**

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Genomföring, Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

**Överkoppling**

Antal överkopplade plintar	24	Märkström flerpolig	24 A
Typ	Överkoppling		

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Datablad****W-serien  
WQB A/24**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Downloads**

---

Användardokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">18599_WQB_A-24_DXF.dxf</a> <a href="#">STEP</a>

---