

**Testverktyg
MG KIT CA 600****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Multimetrar kan mäta ett stort antal mätstorheter. Mätmöjligheten för spänning, motstånd, genomgångstestet och diodtestet finns som standard på varje instrument.

Därutöver har de enskilda multimetrarna ytterligare mätmöjligheter, som t.ex. för ström, frekvens, kapacitet och temperatur. Digitala multimetrar har fördelen av en entydig indikering, som kan läsas av enkelt och direkt. Fel, som beror på felaktig omräkning av mätområdena eller avläsningsfel tillhör det förgångna med dessa apparater.

Allmänna beställningsdata

Typ	MG KIT CA 600
Art.nr.	9427460000
Artikelbeteckning	Multimeter:
GTIN (EAN)	4032248406197
Frp	1 Stück

**Testverktyg
MG KIT CA 600**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	178 mm	Byggbredd (tum)	7,008 inch
Höjd	33 mm	Bygghöjd (tum)	1,299 inch
Djup	70 mm	Byggdjup (tum)	2,756 inch
vikt	910 g	Nettovikt	1 522,78 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Tekniska data

Utförande Multimeter +
strömmätartång

PW64 Mät- och provutrustning

Arbetstemperatur max.	50 °C	Arbetstemperatur min.	0 °C
Frekvensområde, max.	40 kHz	Frekvensområde, min.	10 kHz
Kapacitetsmätvärde min.	20 µF	Mätområde Spänning/AC	0,2 - 600 V
Mätområde Spänning/DC	0.2 - 600 V	Mätområde för motstånd, max.	2 000 MΩ
Mätområde för motstånd, min.	0,2 MΩ	Strömmätartångens öppningsområde	30 mm
Strömmätvärde max.	600 A	Temperaturmätvärde, max.	750 °C
Temperaturmätvärde, min.	-20 °C		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000069	ETIM 4.0	EC000069
ETIM 5.0	EC000069	ETIM 6.0	EC000069
eClass 5.1	27-20-03-01	eClass 6.2	27-20-03-01
eClass 7.1	27-20-03-01	eClass 8.1	27-20-03-01
eClass 9.0	27-20-03-01	eClass 9.1	27-20-03-08

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Datablad

**Testverktyg
MG KIT CA 600**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

