

**Apparatmärkning
MARKO-C. 50X50X50 B/DR.****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Med Weidmüllers apparatmärkning uppfyller användare skyldigheten att märka utrustningskomponenter.

För apparater från kända tillverkare erbjuder Weidmüller speciellt anpassade märkningar, både klassiskt självhäftande eller snabb rasterteknik med originaltrogna skyltar. Användarna kan själva skriva på apparatmärkningarna med lämpliga program och systemkompatibla utskrifts- eller plottersystem.

Allmänna beställningsdata

Typ	MARKO-C. 50X50X50 B/DR.
Art.nr.	1700540001
Artikelbeteckning	Apparatmärkning, Apparatmärkning, 50 x 50 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190894306
Frp	10 Stück

Apparatmärkning
MARKO-C. 50X50X50 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	50 mm	Byggbredd (tum)	1,969 inch
Höjd	50 mm	Bygghöjd (tum)	1,969 inch
Djup	0,05 mm	Byggdjup (tum)	0,002 inch
Nettovikt	3,7 g		

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet 70		Bredd	50 mm
Färgkod	gul	Limma	beständig Acrylcopolymer
Material	Väv akrylbelagd	Materialfärg enligt motståndskod	4
Skrivna tecken	Symboler	Temperaturområde för användning	-29...80 °C
Text	Blixtpil i triangel	Textsfärg	svart
Utförande	självhäftande		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------

Apparatmärkning **MARKO-C. 50X50X50 B/DR.**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

