

**Klämbygel
KLBUE 15-32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration**Skärmning och jordning**

Våra skyddsledar- och skärm-plintar som erbjuder olika anslutningstekniker gör att du effektivt kan skydda både människor och utrustning från störningsinverkan, som från elektriska eller magnetiska fält. Ett omfattande program av tillbehör avrundar vårt sortiment.

Allmänna beställningsdata

Typ	KLBUE 15-32
Art.nr.	1716300000
Artikelbeteckning	Klämbygel, Klämbygel, Stål
GTIN (EAN)	4008190350499
Frp	10 Stück

**Klämbygel
KLBUE 15-32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	33,5 mm	Byggbredd (tum)	1,319 inch
Höjd	32 mm	Bygghöjd (tum)	1,26 inch
Djup	64 mm	Byggdjup (tum)	2,52 inch
Nettovikt	80,6 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C		

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Kabeldiameter max.	32 mm	Kabeldiameter min.	15 mm
--------------------	-------	--------------------	-------

Materialdata

Material	Stål	Färgkod	Silver
----------	------	---------	--------

Mått

Delning i mm (P)	36 mm
------------------	-------

Systemparametrar

Utförande	för skärmanslutning
-----------	---------------------

ytterligare tekniska data

Montagesätt	ihakad	Monteringsanvisning	Strömskena
explosionstestat utförande	Ja		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC002020
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-90
eClass 7.1	27-14-11-50	eClass 8.1	27-14-11-50
eClass 9.0	27-14-11-50	eClass 9.1	27-14-11-50

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Klämbygel KLBUE 15-32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads

Användardokumentation	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	Attestation of Conformity
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP