

**Tillbehör  
EW 15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktillustration****Klippon® Connect med klämygelteknik**

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämygelanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	EW 15
Art.nr.	<a href="#">0382860000</a>
Artikelbeteckning	Tillbehör, Ändvinkel
GTIN (EAN)	4008190187804
Frp	50 Stück

**Tillbehör  
EW 15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	10 mm	Byggbredd (tum)	0,394 inch
Höjd	26 mm	Bygghöjd (tum)	1,024 inch
Djup	21 mm	Byggdjup (tum)	0,827 inch
Nettovikt	2,7 g		

**Temperaturer**

Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C
---------------------------------	--------	---------------------------------	--------

**Materialdata**

Material	Polyamid 66	Färgkod	beige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

**Mått**

Offset TS 15	13 mm	Utskjutande mått TS 35	32 mm
--------------	-------	------------------------	-------

**Systemparametrar**

Utförande	för plintar	Anslutningsvridmoment (montageskruv) 0.5...0.6 Nm
Skena	TS 15	

**Ytterligare tekniska data**

Arretering	skruvbar	Monteringstyp	Direktmontage
------------	----------	---------------	---------------

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC001041	ETIM 4.0	EC001041
ETIM 5.0	EC001041	ETIM 6.0	EC001041
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-08-10-03
eClass 6.2	27-08-10-03	eClass 7.1	27-08-10-03
eClass 8.1	27-14-11-35	eClass 9.0	27-14-11-35
eClass 9.1	27-14-11-35		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">04823_EW_15_DXF.dxf</a> <a href="#">STEP</a>