

**SAK-serien
STB 35 IH/RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration

Avbildning liknande

Klippon® Connect med klämbyggeteknik

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämbyggeanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

Allmänna beställningsdata

Typ	STB 35 IH/RT
Art.nr.	0388800000
Artikelbeteckning	SAK-serien, mätthylsa
GTIN (EAN)	4008190177485
Frp	50 Stück

**SAK-serien
STB 35 IH/RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	7,2 mm	Byggbredd (tum)	0,283 inch
Djup	37,5 mm	Byggdjup (tum)	1,476 inch
Nettovikt	2,38 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Materialdata

Material	PA 66	Färgkod	röd
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

Mått

Insticksdjup	8 mm
--------------	------

Systemparametrar

Utförande	till montageskenor
-----------	--------------------

ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringstyp	skruvad
explosionstestat utförande	Nej		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001134	ETIM 4.0	EC001134
ETIM 5.0	EC001134	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

SAK-serien STB 35 IH/RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP