

**Tillbehör  
SH 2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktillustration****Skärmning och jordning**

Våra skyddsledar- och skärm-plintar som erbjuder olika anslutningstekniker gör att du effektivt kan skydda både människor och utrustning från störningsinverkan, som från elektriska eller magnetiska fält. Ett omfattande program av tillbehör avrundar vårt sortiment.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SH 2
Art.nr.	<a href="#">0494920000</a>
Artikelbeteckning	Tillbehör, Skenhållare@, KrG
GTIN (EAN)	4008190007584
Frp	10 Stück

**Tillbehör  
SH 2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	40 mm	Byggbredd (tum)	1,575 inch
Höjd	40 mm	Bygghöjd (tum)	1,575 inch
Djup	25 mm	Byggdjup (tum)	0,984 inch
Nettovikt	22,1 g		

**Temperaturer**

Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C
---------------------------------	--------	---------------------------------	--------

**Klämbara ledare (Märkanslutning)**

Anslutningstyp	övriga
----------------	--------

**Materialdata**

Material	KrG	Yta	alla andra
Färgkod	mellangul	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0

**Systemparametrar**

Utförande	till montageskenor	Skena	TS 32, TS 35
-----------	--------------------	-------	--------------

**Ytterligare tekniska data**

Monteringstyp	skruvad
---------------	---------

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001166
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	27-40-06-07
eClass 9.1	27-14-11-92		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>