

**Tillbehör  
ISPF QB75 RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktillustration****Klippon® Connect med klämygelteknik**

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämygelanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ISPF QB75 RT
Art.nr.	<a href="#">0526760000</a>
Artikelbeteckning	Tillbehör, Isoleringsprofil
GTIN (EAN)	4008190157821
Frp	10 Stück

**Tillbehör  
ISPF QB75 RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	2,5 mm	Byggbredd (tum)	0,098 inch
Höjd	465 mm	Bygghöjd (tum)	18,307 inch
Djup	5,7 mm	Byggdjup (tum)	0,224 inch
Nettovikt	6 g		

**Materialdata**

Material	Plast	Färgkod	röd
----------	-------	---------	-----

**Systemparametrar**

Utförande	Täckprofil
-----------	------------

**Ytterligare tekniska data**

Montagesätt	instucken	Monteringsanvisning	Direktmontage
Monteringstyp	instucken	explosionstestat utförande	Nej

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000897	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN_WSCAD</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>