

**EA (jordningsringar)  
EA-RING MS/M 50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Jordningsringar används framförallt om en kabelskärm dras på förskruvningen och denna ska ligga på samma potential som en kapslings övriga kabelförskruvningar.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	EA-RING MS/M 50
Art.nr.	<a href="#">1736530000</a>
Artikelbeteckning	EA (jordningsringar), Jordningsring, M 50, Mässing, förnicklad
GTIN (EAN)	4008190963644
Frp	10 Stück

**EA (jordningsringar)  
EA-RING MS/M 50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Längd	111,5 mm	Bygglängd (tum)	4,39 inch
Nettovikt	41,8 g		

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Allmänna uppgifter**

Tjocklek	1,5 mm	Avstånd innermått B	58 mm
Bredd yttermått C	40 mm	Förskruvningar	Metrisk
Gänga (yttre)	M 50	Innerdiameter D2	13,5 mm
Material	Mässing, förnicklad	Tjocklek	1,5 mm
Ytterdiameter	67 mm		

**Certifikatnummer kabelförskruvning**

Märkning	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
----------	----------------------------

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000490	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC002317
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-91-09	eClass 8.1	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-90

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN.WSCAD</a>

**Datablad****EA (jordningsringar)  
EA-RING MS/M 50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**