

Crimpkontakter HDC C HX BM1.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Crimpning är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimpkontakt är gastät och korrosionstålig.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC C HX BM1.5AG
Art.nr.	1002950000
Artikelbeteckning	Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, MixMate, Hylsa, Ledardiameter, max.: 1.5, svarvade, Kopparlegering
GTIN (EAN)	4032248697236
Frp	25 Stück

**Crimpkontakter
HDC C HX BM1.5AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	2,72 g	Diameter	6 mm
-----------	--------	----------	------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna uppgifter

Anslutningstyp	Crimpslutning	Avisoleringslängd nominellt	8 mm
Genomgångsmotstånd (6)	≤ 1 mΩ	Kontaktdiameter stift Ø	4 mm
Ledarearea	1.5 mm ²	Material	Kopparlegering
Stickcykler	≥ 500	Tillverkningsmetod	svarvade
Typ	Hylsa	Utförande insats	MixMate
Yta	Silver		

Connection data

Ledardiameter, max.	1,5 mm ²	Avisoleringslängd	9 mm
---------------------	---------------------	-------------------	------

Design

Produktfamilj	Crimpkontakter	Produktlantering	Crimpkontakt
Typ	Hylsa	Anslutningstyp	Crimpslutning

General data

Stickcykler	≥ 500
-------------	-------

Material

Material	Kopparlegering
----------	----------------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000796	ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796	ETIM 6.0	EC000796
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-90	eClass 7.1	27-44-02-90
eClass 8.1	27-44-02-90	eClass 9.0	27-44-02-04
eClass 9.1	27-44-02-04		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Crimpkontakter HDC C HX BM1.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP