

Crimpkontakter
HDC-C-HD-B-LWL1.0POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ljusledare säkerställer en störningssäker och reaktionsfri överföring.

De nya LWL-kontakterna möjliggör nu också användning i mångpoliga kontaktdon. Deras geometri motsvarar våra beprövade HD-kontakter för anslutning till konventionella kopparledningar. På motsvarande sätt kan de monteras i HD-seriens befintliga stickkontakter. Därutöver kan de också användas i det modulära System ConCept.

Till och med anslutning av ljusledare och kopparledningar i en stickkontakt är möjlig.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC-C-HD-B-LWL 1.0POF
Art.nr.	1773640000
Artikelbeteckning	Mångpoliga kontaktdon, Crimpkontakt, HD, HDD, HQ, MixMate, Hylsa, Ledardiameter, max.: 1, svarvade, Kopparlegering
GTIN (EAN)	4032248142743
Frp	10 Stück

**Crimpkontakter
HDC-C-HD-B-LWL1.0POF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	1 g	Diameter	3,5 mm
-----------	-----	----------	--------

Allmänna uppgifter

Anslutningstyp	Crimpanslutning	Avisoleringslängd nominellt	14 mm
Kontaktdiameter stift Ø	1,6 mm	Ledararea	1 mm ²
Material	Kopparlegering	Tillverkningsmetod	svarvade
Typ	Hylsa	Utförande insats	HD, HDD, HQ, MixMate
Yta	Silver		

Connection data

Ledardiameter, max.	1 mm ²	Avisoleringslängd	14 mm
---------------------	-------------------	-------------------	-------

Design

Produktfamilj	Crimpkontakter	Produktansering	Crimpkontakt
Typ	Hylsa	Anslutningstyp	Crimpanslutning

Material

Material	Kopparlegering
----------	----------------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000796	ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796	ETIM 6.0	EC000796
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-02	eClass 7.1	27-44-02-04
eClass 8.1	27-44-02-04	eClass 9.0	27-44-02-04
eClass 9.1	27-44-02-04		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD

**Crimpkontakter
HDC-C-HD-B-LWL1.0POF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar**