

ELS
ELS 6/30 MC NE WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

ELS MultiCard-märkskyltarna är märkningsbara med PrintJet, plottrar eller SMark-skrivare. I synnerhet medger färgutskriftar med PrintJet AVANCED iögonfallande märkning av kablar och plintlister på många sätt.

ELS 6/30 för användning vid WKM 8/30 kabelmärkning eller med EM 8/30 gruppskylthållare

ELS 7/40 för användning vid SchT5S gruppskylthållare

ELS 16/40 för användning vid WKM 18/43 kabelmärkning eller med SchT5 gruppskylthållare

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ELS 6/30 MC NE WS
Art.nr.	1045570000
Artikelbeteckning	ELS, Insats märkning, 30 x 6 mm, vit
GTIN (EAN)	4032248779475
Frp	80 Stück
anpassad skrivare	1324380000

ELS
ELS 6/30 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	6 mm	Byggbredd (tum)	0,236 inch
Höjd	30 mm	Bygghöjd (tum)	1,181 inch
Djup	0,8 mm	Byggdjup (tum)	0,031 inch
Nettovikt	1,1 g		

Allmänna data

Antal per ark	16	Bredd	6 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Färgkod	vit
Halogener	Nej	Material	Polyamid 66
Materialfärg enligt motståndskod	9	Temperaturområde för användning	-40...100 °C

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	39-12-14-00	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP

Datablad

ELS
ELS 6/30 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

