

**ClipCard
CC 30/60 K MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande



ClipCard apparatmärkning i MultiCard-format används för märkning av elinstallationer och omkopplingssystem, och erbjuder ett intressant alternativ till gravyr. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet PRO, plottern MCP Plus, MCP Basic och MC-Mobilo.

- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- Universell infästning
- Hållare (skruvbar eller med buntband)
- Skyltskena (självhäftande eller skruvbar)
- eller självhäftande skyltar

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Observera att denna märkning inte är avsedd för utskrift med Speedmarking-Laser.

Allmänna beställningsdata

Typ	CC 30/60 K MC NE GE
Art.nr.	1078320000
Artikelbeteckning	ClipCard, Apparatmärkning, 30 x 60 mm, gul
GTIN (EAN)	4032248838370
Frp	30 Stück
anpassad skrivare	1324380000

**ClipCard
CC 30/60 K MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	60 mm	Byggbredd (tum)	2,362 inch
Höjd	30 mm	Bygghöjd (tum)	1,181 inch
Djup	1,2 mm	Byggdjup (tum)	0,047 inch
Nettovikt	5,067 g		

Allmänna data

Bredd	60 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Färgkod	gul	Halogener	Nej
Limma	Dubbelsidig tejp	Material	Polyamid 66
Materialfärg enligt motståndskod	4	Rekommenderade tillverkare	Maskinbyggnad
Temperaturområde för användning	-40...60 °C	Utförande	självhäftande

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

ClipCard CC 30/60 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

