

**ClipCard
CC 85/54 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



ClipCard apparatmärkning i MultiCard-format används för märkning av elinstallationer och omkopplingssystem, och erbjuder ett intressant alternativ till gravyr. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet PRO, plottern MCP Plus, MCP Basic och MC-Mobilo.

- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- Universell infästning
- Hållare (skruvbar eller med buntband)
- Skyltskena (självhäftande eller skruvbar)
- eller självhäftande skyltar

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	CC 85/54 MC NE GE
Art.nr.	1138410000
Artikelbeteckning	ClipCard, Apparatmärkning, 54 x 85 mm, Hållare Logimark-H, gul
GTIN (EAN)	4032248919789
Frp	10 Stück
anpassad skrivare	1324380000

**ClipCard
CC 85/54 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	85 mm	Byggbredd (tum)	3,346 inch
Höjd	54 mm	Bygghöjd (tum)	2,126 inch
Djup	0,8 mm	Byggdjup (tum)	0,031 inch
Nettovikt	8,35 g		

Allmänna data

Applikation/Tillverkare	Hållare Logimark-H	Bredd	85 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Färgkod	gul
Halogener	Nej	Material	Polyamid 66
Materialfärg enligt motståndskod	4	Rekommenderade tillverkare	Maskinbyggnad
Temperaturområde för användning	-40...100 °C		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

ClipCard CC 85/54 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

