

**P-serie  
TW PRV4 0-3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Avbildning liknande

**Korskoppling**

Våra innovativa PRV-plintar för korskoppling med PUSH IN-anlutning och våra flerfunktionella korskopplingsplintar med skruvanslutning (WMF) sparar inte endast plats i askåpet; de säkerställer även mer effektiv signalöverföring i processtysystem.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	TW PRV4 0-3
Art.nr.	<a href="#">1230060000</a>
Artikelbeteckning	P-serie, Skiljevägg, grå, 2 mm, märkning 0-3, vågrätt
GTIN (EAN)	4050118013733
Frp	10 Stück

**P-serie  
TW PRV4 0-3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	2 mm	Byggbredd (tum)	0,079 inch
Höjd	70 mm	Bygghöjd (tum)	2,756 inch
Djup	41,1 mm	Byggdjup (tum)	1,618 inch
Nettovikt	4,63 g		

**Temperaturer**

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	125 °C		

**Materialdata**

Material	Polykarbonat	Färgkod	grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

**Systemparametrar**

Utförande	märkning 0-3, vågrätt	Antal våningar	4
-----------	-----------------------	----------------	---

**Ytterligare tekniska data**

rastbar	Ja
---------	----

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000886
eClass 6.2	27-14-11-20	eClass 7.1	27-14-11-20
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-33		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>

**Datablad**

**P-serie  
TW PRV4 0-3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

