

**SwitchMark
SM 18/9.5 K MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Den nya SwitchMark-märkningen har utformats för att identifiera vridomkopplare från ABB (SM 19/42 K MC) samt styr- och signalenheter från Siemens (SM 18/9.5 K MC).

Lämplig för:

SM 18/9.5 K MC: Siemens, typ 3SB

SM 19/42 K MC: ABB, skylthållartyp ONFB72

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Observera att denna märkning inte är avsedd för utskrift med Speedmarking-Laser.

Allmänna beställningsdata

Typ	SM 18/9.5 K MC NE WS
Art.nr.	1248580000
Artikelbeteckning	SwitchMark, Apparatmärkning, 9.5 x 18 mm, vit
GTIN (EAN)	4050118038965
Frp	200 Stück
anpassad skrivare	1324380000

**SwitchMark
SM 18/9.5 K MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	18 mm	Byggbredd (tum)	0,709 inch
Höjd	9,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,374 inch
Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0,039 inch
Nettovikt	0,575 g		

Allmänna data

Bredd	18 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Färgkod	vit	Halogener	Nej
Limma	Dubbelsidig tejp	Material	Polyamid 66
Materialfärg enligt motståndskod	9	Temperaturområde för användning	-40...60 °C
Utförande	självhäftande		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-37-12-25	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 4.3 ELECTR 15/16 EN
Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

SwitchMark SM 18/9.5 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

Exempel på användning



Avbildning liknande

