

**RKDG D13 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ett stort utbud av tillbehör för FieldPower®-boxar.  
Kabeltätningar, kontaktdon, låselement m.m.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Typ               | RKDG D13 PT6                           |
| Art.nr.           | <a href="#">4323230000</a>             |
| Artikelbeteckning | FieldPower®, rund, IP65, 11 mm - 13 mm |
| GTIN (EAN)        | 4032248641239                          |
| Frp               | 10 Stück                               |

**RKDG D13 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |        |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 2,36 g |
|-----------|--------|

**Temperaturer**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Drifttemperatur | Lagertemperatur |
|-----------------|-----------------|

**Allmänna uppgifter**

|                                |       |                         |       |
|--------------------------------|-------|-------------------------|-------|
| Anslutningsområde, max.        | 13 mm | Anslutningsområde, min. | 11 mm |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB    | Färgkod                 | svart |
| Halogener                      | Nej   | Ledningstyp             | rund  |
| Material                       | EPDM  | Silikonfri              | Ja    |
| Skyddsklass                    | IP65  | Tjocklek                | 18 mm |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000879    | ETIM 4.0   | EC000879    |
| ETIM 5.0   | EC000879    | ETIM 6.0   | EC002498    |
| UNSPSC     | 31-18-16-02 | eClass 5.1 | 23-07-00-00 |
| eClass 6.2 | 23-07-90-90 | eClass 7.1 | 23-07-90-90 |
| eClass 8.1 | 23-07-90-90 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-25-90 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | <a href="#">FieldPower</a> |
| Teknikuppgifter                                     | <a href="#">EPLAN</a>      |
| Teknikuppgifter Data                                | <a href="#">STEP</a>       |