

Tillbehör
CB 135/2.5 NATUR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



CB buntband för fastsättning av kablar och märkningar.

- De är speciellt lämpliga för montering av kabelmärkningarna CLI M, SFX, WKM och WKS.
- Uppfyller IEC 62275: 2006
- Brottbeständig polyamid PA 6.6 med brandskyddsklass V2 till UL-94

Allmänna beställningsdata

Typ	CB 135/2.5 NATUR
Art.nr.	7940006040
Artikelbeteckning	Buntband, Höjd x bredd: 135 x 2.5 mm, Polyamid 66, 80 N
GTIN (EAN)	4032248520107
Frp	100 Stück

Tillbehör
CB 135/2.5 NATUR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	2,5 mm	Byggbredd (tum)	0,098 inch
Höjd	135 mm	Bygghöjd (tum)	5,315 inch
Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0,039 inch
Nettovikt	0,38 g		

Installationsmaterial

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Draghållfasthet	80 N
Kabeldiameter max.	32 mm	Material	Polyamid 66
Temperaturområde för användning max.	85 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046	ETIM 6.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 6.2	27-14-07-02	eClass 7.1	27-14-07-02
eClass 8.1	27-14-07-02	eClass 9.0	27-14-07-02
eClass 9.1	27-14-07-02		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse [DE PI830000 160627 001](#)
 Teknikuppgifter [EPLAN, WSCAD](#)

Datablad

**Tillbehör
CB 135/2.5 NATUR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

