

**Tillbehör**  
**CB 430/4.5 NATUR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



CB buntband för fastsättning av kablar och märkningar.

- De är speciellt lämpliga för montering av kabelmärkningarna CLI M, SFX, WKM och WKS.
- Uppfyller IEC 62275: 2006
- Brottbeständig polyamid PA 6.6 med brandskyddsklass V2 till UL-94

**Allmänna beställningsdata**

Typ	CB 430/4.5 NATUR
Art.nr.	<a href="#">7940006060</a>
Artikelbeteckning	Buntband, Höjd x bredd: 430 x 4.8 mm, Polyamid 66, 220 N
GTIN (EAN)	4032248520251
Frp	100 Stück

## Tillbehör CB 430/4.5 NATUR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

Bredd	4,8 mm	Byggbredd (tum)	0,189 inch
Höjd	430 mm	Bygghöjd (tum)	16,929 inch
Djup	1,5 mm	Byggdjup (tum)	0,059 inch
Nettovikt	2,92 g		

### Installationsmaterial

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Draghållfasthet	220 N
Kabeldiameter max.	115 mm	Material	Polyamid 66
Temperaturområde för användning max.	85 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C

### Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046	ETIM 6.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 6.2	27-14-07-02	eClass 7.1	27-14-07-02
eClass 8.1	27-14-07-02	eClass 9.0	27-14-07-02
eClass 9.1	27-14-07-02		

### Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

### Downloads

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse [DE PI830000160627\\_002](#)  
 Teknikuppgifter [EPLAN, WSCAD](#)

**Datablad**

**Tillbehör  
CB 430/4.5 NATUR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

