

**RIDERSERIES RCI  
SRC-I QV P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Weidmüller RIDERSERIE-reläer garanterar en störningssäker och återverkansfri signalöverföring i industriella automationskoncept.

De är kompakta, tillåter snabb installation och kan monteras i minsta tänkbara utrymme.

- 1 eller 2 växlande kontakter
- valfritt: AC- eller DC-spolar
- Relä valfritt med integrerad statusindikering och/eller frihjulsdiod

och valfritt kombinerad med en provknapp

- Jackbara LED-moduler med skyddsfunktioner
- Låsbyglar i plast och metall
- Sockel med skruv-/PUSH IN-anslutning,

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SRC-I QV P
Art.nr.	<a href="#">8870840000</a>
Artikelbeteckning	RIDERSERIES RCI, Överkoppling
GTIN (EAN)	4032248631681
Frp	10 Stück

**RIDERSERIES RCI  
SRC-I QV P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	15,8 mm	Byggbredd (tum)	0,622 inch
Nettovikt	0,9 g		

**Temperaturer**

Driftstemperatur, max	85 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Fuktighet	40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens	Lagertemperatur, max.	85 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Drifttemperatur	-40 °C...85 °C
Lagertemperatur	-40 °C...85 °C		

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Överkopplingsdata**

Märkström	12 A	Isolering	Ja
Beröringsskydd	Ja	Färgkod	vit
Antal överkopplade plintar	2	Delning i mm (P)	13 mm

**Allmänna uppgifter**

Färgkod	vit
---------	-----

**Anslutningsdata**

Delning i mm (P)	13 mm
------------------	-------

**Klassificeringar**

ETIM 4.0	EC001456	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	UNSPSC	30-21-19-17
eClass 5.1	27-37-16-03	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN</a> <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN.WSCAD</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>


**RIDERSERIES RCI  
SRC-I QV P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Ritningar**

**Exempel på användning**

**How to install cross connection**



**Exempel på användning**

