

**Tillbehör
ADP-8/3-OR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Till våra insatser erbjuder vi olika tillbehör. Detta omfattar bland annat adapterplattor (ADP).

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Typ | ADP-8/3-OR |
| Art.nr. | 1664980000 |
| Artikelbeteckning | Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Adapterplatta, Byggstorlek: 8, Plast, orange, 3 |
| GTIN (EAN) | 4008190421687 |
| Frp | 10 Stück |

Tillbehör
ADP-8/3-OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|------------|
| Bredd | 52 mm | Byggbredd (tum) | 2,047 inch |
| Höjd | 10 mm | Bygghöjd (tum) | 0,394 inch |
| Djup | 150,5 mm | Byggdjup (tum) | 5,925 inch |
| Nettovikt | 36,6 g | | |

Design

| | | | |
|---------------|-----------|-----------------|---------------|
| Produktfamilj | Tillbehör | Produktansering | Adapterplatta |
|---------------|-----------|-----------------|---------------|

General data

| | | | |
|-------------|---|-------------|------|
| Byggstorlek | 8 | Skyddsklass | IP65 |
|-------------|---|-------------|------|

Material

| | | | |
|---------|--------|----------|-------|
| Färgkod | orange | Material | Plast |
|---------|--------|----------|-------|

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC002309 | ETIM 4.0 | EC002636 |
| ETIM 5.0 | EC002636 | ETIM 6.0 | EC002309 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-03 | eClass 7.1 | 27-44-01-01 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-01 | eClass 9.0 | 27-44-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-44-01-92 | | |

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

| | |
|------------------|---|
| Broschyr/Katalog | CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN |
| Teknikuppgifter | EPLAN.WSCAD |