

**Apparatmärkning  
PAGETAB 20/8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com




Abbildung liknande

PageTab är vävda tygetiketter i arkform. Förutom varianten 8x20 är alla etiketter försedda med en svart ram.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	PAGETAB 20/8
Art.nr.	<a href="#">1686180000</a>
Artikelbeteckning	Apparatmärkning, Apparatmärkning, 8 x 20 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190492571
Frp	25 Stück

**Apparatmärkning**  
**PAGETAB 20/8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	20 mm	Byggbredd (tum)	0,787 inch
Höjd	8 mm	Bygghöjd (tum)	0,315 inch
Djup	0,08 mm	Byggdjup (tum)	0,003 inch
Nettovikt	10,44 g		

**Allmänna data**

Antal märkningar per förpackningsenhet	7 000	Antal per ark	280
Bredd	20 mm	Färgkod	gul
Limma	beständig Acrylcopolymer	Material	Väv akrylbelagd
Materialfärg enligt motståndskod	4	Temperaturområde för användning	-29...93 °C
Text	Neutral	Utförande	självhäftande

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Programvara	<a href="#">M-Print PRO configuration file</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>

**Datablad**

**Apparatmärkning**  
**PAGETAB 20/8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

