

**Apparatmärkning
PAGETAB 28/11**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com




Abbildung liknande

PageTab är vävda tygetiketter i arkform. Förutom varianten 8x20 är alla etiketter försedda med en svart ram.

Allmänna beställningsdata

Typ	PAGETAB 28/11
Art.nr.	1686190000
Artikelbeteckning	Apparatmärkning, Apparatmärkning, 11 x 28 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190492601
Frp	25 Stück

Apparatmärkning
PAGETAB 28/11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	28 mm	Byggbredd (tum)	1,102 inch
Höjd	11 mm	Bygghöjd (tum)	0,433 inch
Djup	0,08 mm	Byggdjup (tum)	0,003 inch
Nettovikt	12,4 g		

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet	3 125	Antal per ark	125
Bredd	28 mm	Färgkod	gul
Limma	beständig Acrylcopolymer	Material	Väv akrylbelagd
Materialfärg enligt motståndskod	4	Temperaturområde för användning	-29...93 °C
Text	Neutral	Utförande	självhäftande

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD

Datablad

**Apparatmärkning
PAGETAB 28/11**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

