




RT-, RELK-, RLT Serien

Egenskaper och fördelar

Den förlängda låstungan på låshuvudet gör det enkelt att snabbt öppna låset. Buntbanden tillverkas i olika grader av PA6.6 och lämpar sig för både inomhus- och utomhusbruk, liksom för applikationer vid hög temperatur.



Användningsområde

Används inom många olika områden där dessa öppnings- och återanvändningsbara buntband är utmärkta för temporära installationer där komplettering eller borttagning av kablar kan behövas. Används t ex vid teatrar, utomhusevent, eller vid prototypkablage.






RT, RELK och RLT buntband kan enkelt öppnas och återanvändas.

Materialdata	
Material	Polyamid 6.6 UV-tålig (PA66W)
Temperaturområde	-40°C till +85°C (+105°C i 500 tim.)
Brännbarhetsklass	UL94 V2

Materialdata	
Material	Polyamid 6.6 värmestålig (PA66HS)
Temperaturområde	-40°C till +105°C (+145°C i 500 tim.)
Brännbarhetsklass	UL94 V2



RT-, RELK-, RLT-Serien

Teknisk tabell							
Art-nr	Typ	Längd (L)	Bredd (W)	Bunt Ø max	Min draghållf (N)	Material	Färg
115-06219	RT40R	215	4,0	51	180	PA66	Naturell (NA)
115-06200	RT40R	215	4,0	51	180	PA66	Svart (BK)
115-06319	RT50S	165	4,6	35	225	PA66	Naturell (NA)
115-06300	RT50S	165	4,6	35	225	PA66	Svart (BK)
115-02202	RELK2R	200	4,6	50	200	PA66	Naturell (NA)
115-02200	RELK2R	200	4,6	50	200	PA66	Svart (BK)
115-06729	RELK2M	250	4,6	65	200	PA66	Naturell (NA)
115-02000	RELK2M	250	4,6	65	200	PA66	Svart (BK)
115-02101	RELK2I	300	4,6	81	200	PA66	Naturell (NA)
115-06760	RELK2I	300	4,6	81	200	PA66	Svart (BK)
115-06919	RELK2L	350	4,6	95	200	PA66	Naturell (NA)
115-02300	RELK2L	350	4,6	95	200	PA66	Svart (BK)
111-70319	RLT120	340	7,6	90	535	PA66	Naturell (NA)
111-70361	RLT120	340	7,6	90	535	PA66	Svart (BK)
111-70119	RLT150	770	8,9	225	670	PA66	Naturell (NA)
111-70110	RLT150	770	8,9	225	670	PA66	Svart (BK)
111-70160	RLT150	770	8,9	225	670	PA66W	Svart (BK)
111-70159	RLT150	770	8,9	225	670	PA66HS	Naturell (NA)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



OBS! Alla produkter som är listade har inte dessa godkännanden! För produktspecifika godkännanden se kapitlet Kompletterande Information.