

**SKMU PA (kontramutter av plast)
SKMU PG 13,5-K GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller har ett stort antal olika kabel-/ledningsinföringar i sortimentet; Olika förskruvningar i plast, mässing och rostfritt stål i skyddsklasserna IP 66, 67, 68 eller IP 69 K. Med modulära flerledar-/kabelinföringssystem kan färdigmonterade kablar, som ett fullvärdigt alternativ, snabbt och enkelt föras in i utrustningen. Till sist finns även EX-certifierade kabelförskruvningar och kabel-/ledningsinföringssystem till förfogande.

- Kabelförskruvningar av plast och mässing
- EMV förskruvningar
- För områden med risk för explosion
- VDE, CSA och UL godkännanden

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU PG 13,5-K GR
Art.nr.	1697470000
Artikelbeteckning	SKMU PA (kontramutter av plast), Kontramutter, PG 13,5, 6 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4008190880583
Frp	100 Stück

SKMU PA (kontramutter av plast)
SKMU PG 13,5-K GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt 2,2 g

Allmänna uppgifter

Tjocklek	6 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Förskruvningar	PG	Gänga (inre)	PG 13,5
Gänga (yttre)	PG 13,5	Gängningslängd	6 mm
Material	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Nyckelbredd 1	27 mm
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-20 °C
Tjocklek	6 mm	Ytterdiameter	31,19 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000940	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000940
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-11-07-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-24
eClass 9.1	27-14-44-24		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

SKMU PA (kontramutter av plast)
SKMU PG 13,5-K GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar**