

**Tillbehör  
SCT 4 ,6/127 C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller Steel Series ett - omfattande sortiment med stålband för extrema materialkrav, som höga temperaturer eller kraftiga kemiska inverkningar.

- Rostfritt stål AISI 304,
- lätt och säker installation med patenterat låsning,
- patenterade avrundade kanter, därigenom ingen risk för personskador,
- idealisk för användning utomhus
- strålnings- och korrosionstålig,
- Anti-magnetisk
- ingen tandning som skadar isoleringen.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SCT 4 ,6/127 C
Art.nr.	<a href="#">1699800000</a>
Artikelbeteckning	Tillbehör, Buntband, x 4.6445 N
GTIN (EAN)	4008190892241
Frp	100 Stück

## Datablad

### Tillbehör SCT 4,6/127 C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

Bredd	4,6 mm	Byggbredd (tum)	0,181 inch
Höjd	127 mm	Bygghöjd (tum)	5 inch
Djup	0,25 mm	Byggdjup (tum)	0,01 inch
Nettovikt	1,6 g		

### Installationsmaterial

Draghållfasthet	445 N	Kabeldiameter max.	25 mm
Material	Rostfritt stål 1.4301	Temperaturområde för användning max.	538 °C
Temperaturområde för användning min.	-80 °C		

### Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 6.2	27-14-07-02	eClass 7.1	27-14-11-37
eClass 8.1	27-14-11-37	eClass 9.0	27-14-07-02
eClass 9.1	27-14-07-02		

### Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

### Downloads

Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN_WSCAD</a>
-----------------	-----------------------------

**Datablad****Tillbehör**  
**SCT 4,6/127 C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar****Ritning**