

## Apparatmärkning MARKO-C. 25X25X25 B/DR.

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



Med Weidmüllers apparatmärkning uppfyller användare skyldigheten att märka utrustningskomponenter. För apparater från kända tillverkare erbjuder Weidmüller speciellt anpassade märkningar, både klassiskt självhäftande eller snabb rasterteknik med originaltrogna skyltar. Användarna kan själva skriva på apparatmärkningarna med lämpliga program och systemkompatibla utskrifts- eller plottersystem.

### Allmänna beställningsdata

|                   |   |
|-------------------|---|
| Typ               | MARKO-C. 25X25X25 B/DR.                           |
| Art.nr.           | <a href="#">1700530001</a>                        |
| Artikelbeteckning | Apparatmärkning, Apparatmärkning, 25 x 25 mm, gul |
| GTIN (EAN)        | 4008190896195                                     |
| Frp               | 10 Stück  |

**Apparatmärkning**  
**MARKO-C. 25X25X25 B/DR.**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 25 mm   | Byggbredd (tum) | 0,984 inch |
| Höjd      | 25 mm   | Bygghöjd (tum)  | 0,984 inch |
| Djup      | 0,05 mm | Byggdjup (tum)  | 0,002 inch |
| Nettovikt | 2,6 g   |                 |            |

**Allmänna data**

|  |                     |                                  |                          |
|--|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Antal märkningar per förpackningsenhet | 140                 | Bredd                            | 25 mm                    |
| Färgkod                                | gul                 | Limma                            | beständig Acrylcopolymer |
| Material                               | Väv akrylbelagd     | Materialfärg enligt motståndskod | 4                        |
| Skrivna tecken                         | Symboler            | Temperaturområde för användning  | -29...80 °C              |
| Text                                   | Blixtpil i triangel | Textsfärg                        | svart                    |
| Utförande                              | självhäftande       |                                  |                          |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Teknikuppgifter | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|-----------------|------------------------------|

**Datablad**

**Apparatmärkning**  
**MARKO-C. 25X25X25 B/DR.**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

