

**WKM**  
**WKM 8/30**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Den halogenfria, transparenta fickan för **WKM** erbjuder enastående skydd mot miljöpåverkan. Tack vare fast fixering med buntband är den lämplig för nästan alla ledarareor.

De förtryckta skyltarna skjuts helt enkelt in i WKM-hållaren och säkras med ett clip. WKM kabelmärkning är den rätta lösningen för maximal effektivitet vid märkning på plats.

**Din fördel när du använder WKM kablar**

- Pappers- och polyesteretiketter kan skrivas ut individuellt med vanliga kontorsskrivare
- Den robusta konstruktionen i kombination med MultiCard ELS-skyltar garanterar maximalt skydd mot miljöpåverkan

**Allmänna beställningsdata**

Typ	WKM 8/30
Art.nr.	<a href="#">1631910000</a>
Artikelbeteckning	WKM, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, transparent
GTIN (EAN)	4008190206666
Frp	50 Stück

**WKM**  
**WKM 8/30**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	8 mm	Byggbredd (tum)	0,315 inch
Höjd	30 mm	Bygghöjd (tum)	1,181 inch
Djup	3,5 mm	Byggdjup (tum)	0,138 inch
Nettovikt	0,732 g		

**Allmänna data**

Bredd	8 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Färgkod	transparent	Material	Polypropylen
Temperaturområde för användning	-40...80 °C	Typ av märkning	neutral

**Ledar- och kabelmärkning**

Ledardiameter, max.	150 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	16 mm <sup>2</sup>
Ledarytterdiameter	7 - 115 mm	Ledarytterdiameter, max.	115 mm
Ledarytterdiameter, min.	7 mm		

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>

**Datablad**

**WKM**  
**WKM 8/30**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

**Exempel på användning**

---

