W-serien
WQV 16N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration



Klippon® Connect med klämbygelteknik
Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämbygelanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

Allmänna beställningsdata

Typ	WQV 16N/2
Art.nr.	1636560000
Artikelbeteckning	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 2
GTIN (EAN)	4008190272852
Frp	50 Stück

Weidmüller

W-serien
WQV 16N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	7,6 mm	Byggbredd (tum)	0,299 inch
Höjd	19,8 mm	Bygghöjd (tum)	0,78 inch
Djup	18 mm	Byggdjup (tum)	0,709 inch
Nettovikt	3,94 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C		

Märkdata

Märkström	76 A

Materialdata

Material	PA 66	Färgkod	gul
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

Mått

Gängmått metriskt, ytter	3 mm	Delning i mm (P)	11,9 mm

Systemparametrar

Utförande	för plintar	Anslutningsvridmoment (överkoppling)	1.2...2.4 Nm

ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage

Överkoppling

Antal överkopplade plintar	2	Märkström 2-polig	101 A
Märkström flerpolig	76 A	Typ	Överkoppling
inchtdragningsmomentområde montageskruv	1,2...2,4 Nm		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

W-serien
WQV 16N/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads

Användardokumentation	Beipackzettel_WQV.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP