

**SZS (sågtandad bricka)  
SZS M63****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

De tandade mellanläggsbrickorna i rostfritt stål ger ett skydd som hindrar att monterade kabelförskruvningar lossar.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SZS M63
Art.nr.	<a href="#">1736360000</a>
Artikelbeteckning	SZS (sågtandad bricka), Låsbricka, M 63, Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
GTIN (EAN)	4008190963569
Frp	5 Stück

**SZS (sågtandad bricka)**  
**SZS M63**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt	30,6 g
-----------	--------

**Allmänna uppgifter**

Tjocklek	1,9 mm	Förskruvningar	Metrisk
Gänga (yttre)	M 63	Gängstigning	1,5 mm
Innerdiameter D2	64 mm	Material	Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
Tjocklek	1,9 mm	Ytterdiameter	87 mm

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000098	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-09-03-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-90		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>

**Datablad**

**SZS (sågtandad bricka)**  
**SZS M63**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

