

A large, light gray, stylized letter 'D' is positioned in the background, partially overlapping the text. The 'D' has a thick stroke and a rounded top and bottom.

**D-Link<sup>®</sup>**

WIRELESS AC1200 DUAL BAND ACCESS POINT  
DAP-1665

**QUICK  
INSTALLATION  
GUIDE**

INSTALLATIONSGUIDE

# FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL



## **Wireless AC1200 Dual Band Access Point** DAP-1665

Obs! Med två avtagbara antenner.




## **12 V 1 A NÄTADAPTER (INKLUSIVE 2 ADAPTRAR)** TILLFÖR STRÖM TILL DAP-1665



## **ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)** ANVÄND FÖR ATT ANSLUTA TILL DIN DATOR



## **PRODUKTMANUAL PÅ CD**




## **INFORMATION OM WI-FI-KONFIGURATION** INNEHÅLLER STANDARD WI-FI-INFORMATION FÖR ACCESS POINT



Om något av ovanstående objekt saknas, kontakta din återförsäljare.


# PRODUKT- INSTÄLLNING

## PRODUKTINSTALLATION




### PLACERA ACCESS POINT

Placera Access Point i ett öppet område i det avsedda arbetsområdet för bättre trådlös täckning. Om du använder den som en repeater ska du se till att Access Point är inom täckningsområdet för det trådlösa nätverket som du vill repetera.



### SLÅ PÅ STRÖMMEN

Koppla in den medföljande strömadaptorn på baksidan på DAP-1665 och anslut den till ett vägguttag. Tryck på strömbrytaren på Access Points baksida för att slå på strömmen. Vänta ca 30 sekunder tills enheten är klar med startproceduren.



### ANSLUT DAP-1665

Anslut den medföljande Ethernet-kabelns ena ände till LAN-porten på baksidan av DAP-1665, och den andra änden i Ethernet-porten på datorn. Alternativt så kan du ansluta till DAP-1665 via Wi-Fi. Gå till din dators WiFi-inställningar. Välj nätverksnamnet (SSID) som är tryckt på det medföljande Wi-Fi-konfigurationsmeddelandet (t.ex. **dlink-A8FA**), och ange också Wi-Fi-lösenordet som också står tryckt på Wi-Fi-konfigurationsmeddelandet (t.ex. **akbdj19368**).

## PRODUKTKONFIGURATION (WEBBASERAT VERKTYG)

För att konfigurera, öppna en webbläsare (t.ex. Internet Explorer) från en dator eller bärbar dator, och ange **http://dlinkap.local** i adressfältet. Då blir du dirigerad till det webbaserade konfigurationsverktyget. Förinställt användarnamn är Admin, och lösenordet ska lämnas tomt. Klicka på Logga in för att fortätta. När du är inloggad, klicka på Starta guiden Konfigurera trådlöst för att starta installationen. För mer information om hur du konfigurerar åtkomstpunkten, se de medföljande manualen.

INLOGGNINGS-URL: <http://dlinkap> or <http://dlinkap.local>.

ANVÄNDARNAMN: Admin


LÖSENORD: (tomt som standard)


Om du har mer än en Access Point, ange **http://dlinkapxxxx**, eller **http://dlinkapxxxx.local**. (där **xxxx** representerar de sista fyra siffrorna i Access Points MAC-adress, som finns på etiketten på enhetens undersida).

# FELSÖKNING

## PROBLEM MED INSTÄLLNING OCH KONFIGURATION

### 1. VARFÖR FÅR JAG INGEN ÅTKOMST TILL DET WEBBASERADE KONFIGURATIONSVERKTYGET?

- Kontrollera den fysiska anslutningen mellan datorn och åtkomstpunkten. LAN-LYSDIODEN  på åtkomstpunkten ska tändas och indikera att det finns en anslutning. Du måste också se till att datorns Ethernet-port är aktiverad och fungerar riktigt.
- Om du använder Wi-Fi för att ansluta till Access Point, måste du kontrollera att du är ansluten till rätt trådlöst nätverk, och att det inte finns några anslutningsproblem. Om du ändå inte kan ansluta till konfigurationsverktyget, kan du prova att ansluta till Access Point med den medföljande Ethernet-kabeln.



### 2. HUR ÅTERSTÄLLER JAG MIN DAP-1665 ACCESS POINT TILL FABRIKSINSTÄLLNINGARNA?

- Kontrollera att Access Point är påslagen.
- Håll återställningsknappen på enhetens baksida intryckt i 5 sekunder.  
OBS! När du återställer Access Point till fabriksinställningarna försvinner befintliga konfigurationsinställningar. Du ska upprepa installationsproceduren som beskrivs i installationsguiden ovan, för att konfigurera om Access Point.

### 3. HUR LÄGGER JAG TILL EN NY TRÅDLÖS KLIENT ELLER DATOR OM JAG HAR GLÖMT NAMNET (SSID) ELLER KRYPTERINGSNYCKELN FÖR DET TRÅDLÖSA NÄTVERKET?

- Om du inte har ändrat dina Wi-Fi-inställningar från fabriksstandard, kan du använda informationen på Wi-Fi-konfigurationskortet för att ansluta till åtkomstporten.
- Om du har ändrat Wi-Fi-inställningarna ska du ansluta det webbaserade konfigurationsverktyget enligt beskrivningen på föregående sida, och fullfölja installationsguiden igen för att förnya de trådlösa inställningarna.
- Var noga med att anteckna inställningarna så att du kan skriva in dem i alla enheter som är trådlöst anslutna.

## TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support via Internet: <http://www.dlink.com>

D-Link Teknisk Support via telefon: 0900 - 100 77 00

Vardagar 08:00 – 18:00

## WIRELESS NETWORK REMINDER

Wireless Network Name (SSID)

Wireless Network Password

## TECHNICAL SUPPORT

UK	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
IRELAND	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
GERMANY	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
FRANCE	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
SPAIN	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
ITALY	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
NETHERLANDS	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
BELGIUM	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
LUXEMBURG	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
POLAND	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
CZECH	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
HUNGARY	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
NORWAY	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
DENMARK	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
FINLAND	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
SWEDEN	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
GREECE	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>
PORTUGAL	<a href="http://www.dlink.com">www.dlink.com</a>