

**Klämbygel
KLBUE 3-8 CPF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration**Skärmning och jordning**

Våra skyddsledar- och skärm-plintar som erbjuder olika anslutningstekniker gör att du effektivt kan skydda både människor och utrustning från störningsinverkan, som från elektriska eller magnetiska fält. Ett omfattande program av tillbehör avrundar vårt sortiment.

Allmänna beställningsdata

Typ	KLBUE 3-8 CPF
Art.nr.	1752681001
Artikelbeteckning	Klämbygel, Klämbygel, Stål
GTIN (EAN)	4032248044399
Frp	10 Stück

**Klämbygel
KLBUE 3-8 CPF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	14,5 mm	Byggbredd (tum)	0,571 inch
Höjd	18 mm	Bygghöjd (tum)	0,709 inch
Djup	26 mm	Byggdjup (tum)	1,024 inch
Montagemått bredd	13,5 mm	Nettovikt	16,3 g

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C		

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Kabeldiameter max.	8 mm	Kabeldiameter min.	3 mm
--------------------	------	--------------------	------

Materialdata

Material	Stål	Färgkod	grå
----------	------	---------	-----

Mått

Delning i mm (P)	14 mm
------------------	-------

Systemparametrar

Utförande	för skärmanslutning	Skena	TS 27
-----------	---------------------	-------	-------

ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage, Strömskena
explosionstestat utförande	Ja		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC002020
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-90
eClass 7.1	27-14-11-50	eClass 8.1	27-14-11-50
eClass 9.0	27-14-11-50	eClass 9.1	27-14-11-50

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Klämbygel KLBUE 3-8 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads

Användardokumentation	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP