

**ModuPlug
HDC MF 10B CA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Enkel**

Den innovativa glidramen har två definierade låspositioner för öppning och stängning. Detta gör det möjligt med en enkel och verktygslös modulbestyckning.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MF 10B CA
Art.nr.	1428980000
Artikelbeteckning	Ram
GTIN (EAN)	4050118233278
Frp	1 Stück

**ModuPlug
HDC MF 10B CA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	64 mm	Byggbredd (tum)	2,52 inch
Höjd	36,4 mm	Bygghöjd (tum)	1,433 inch
Djup	34,4 mm	Byggdjup (tum)	1,354 inch
Nettovikt	67,541 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Antal insticksplatser	3	Byggstorlek	4
Material	Zinkpressgjutning	Serie	ModuPlug
Stickcykler	≥ 500		

PE anslutningsdata

Anslutningstyp PE	Skruvanslutning	Ledardiameter, max.	10 mm ²
Ledardiameter, min.	0,5 mm ²	Tightening torque, max. PE connection	1,2 Nm

Connection data

Ledardiameter, min.	0,5 mm ²	Ledardiameter, max.	10 mm ²
---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

Design

Produktfamilj	ModuPlug	Produktansättning	Ram
---------------	----------	-------------------	-----

General data

Stickcykler	≥ 500	Byggstorlek	4
-------------	-------	-------------	---

Material

Material	Zinkpressgjutning
----------	-------------------

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002312	ETIM 6.0	EC002312
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 9.0	27-44-02-06
eClass 9.1	27-44-02-06		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

ModuPlug HDC MF 10B CA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter	EPLAN
Teknikuppgifter Data	STEP

ModuPlug HDC MF 10B CA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

