

**ModuPlug
HDC MBUS 2 FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MBUS 2 FC
Art.nr.	1429020000
Artikelbeteckning	Datamodul
GTIN (EAN)	4050118233506
Frp	1 Stück

**ModuPlug
HDC MBUS 2 FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	14,5 mm	Byggbredd (tum)	0,571 inch
Höjd	41,2 mm	Bygghöjd (tum)	1,622 inch
Djup	34 mm	Byggdjup (tum)	1,339 inch
Nettovikt	6,709 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Isolationshållfasthet	10 ¹² Ω
Material	Polykarbonat, glasfiberförstärkt	Nedsmutningsgrad	3
Nödvändiga insticksplatser	1	Serie	ModuPlug
Stickcykler	≥ 500	Typ	Hylsa
Överspänningskategori	III		

PE anslutningsdata

Anslutningstyp PE	Skruvanslutning via modulram
-------------------	---------------------------------

Design

Produktfamilj	ModuPlug	Produktlansering	Datamodul
Typ	Hylsa		

General data

Stickcykler	≥ 500
-------------	-------

Material

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Material	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
--------------------------------	-----	----------	-------------------------------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002312	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-02-18

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN
Teknikuppgifter Data	STEP

ModuPlug HDC MBUS 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

