

**Tillbehör
ZTA ZT2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration**Fjäderanslutning med fjäderteknik**

Fjäderteknik är ett universellt kontaktsystem för alla vanliga ledaranslutningstyper. Dess fantastiska flexibilitetsnivå gör klämfjädern till en lönsam alternativ anslutning.

Allmänna beställningsdata

Typ	ZTA ZT2.5
Art.nr.	1827080000
Artikelbeteckning	Tillbehör, Testadapter, 17.5 A
GTIN (EAN)	4032248411276
Frp	25 Stück

**Tillbehör
ZTA ZT2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	5,1 mm	Byggbredd (tum)	0,201 inch
Höjd	20 mm	Bygghöjd (tum)	0,787 inch
Djup	50,5 mm	Byggdjup (tum)	1,988 inch
Nettovikt	5,68 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C		

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsområde, max.	1 mm ²	Anslutningsområde, min.	0,5 mm ²
Anslutningstyp	Stickanslutning	Antal anslutningar	1
Avisoleringslängd	10 mm	Ledararea, entrådlig, max.	1 mm ²
Ledararea, entrådlig, min.	0,5 mm ²	Ledardiameter, fintrådlig, min.	0,5 mm ²
Ledardiameter, fintrådlig, max.	1 mm ²	Åtdragningsmoment, max.	0,3 Nm
Åtdragningsmoment, min.	0,3 Nm		

Märkdata

Märkarea	1 mm ²	Märkspänning	250 V
Märkström	17,5 A		

Materialdata

Material	Wemid	Färgkod	svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Mått

Höjd med TS 35	50,5 mm
----------------	---------

Systemparametrar

Utförande	för plintar	Antal våningar	1
Antal klämställena per våning	1		

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	med rastapp	Nej
---------------------	---------------	-------------	-----

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC002255	ETIM 4.0	EC002255
ETIM 5.0	EC002255	ETIM 6.0	EC002555
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-92-14	eClass 8.1	27-14-11-48
eClass 9.0	27-14-11-48	eClass 9.1	27-14-11-48

Datablad**Tillbehör
ZTA ZT2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP