

**Tillbehör
BEST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration**Klippon® Connect med klämbyggeteknik**

Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämbyggelanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

Allmänna beställningsdata

Typ	BEST
Art.nr.	1833100000
Artikelbeteckning	Tillbehör, Komponentstickpropp
GTIN (EAN)	4032248501014
Frp	50 Stück

**Tillbehör
BEST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	5 mm	Byggbredd (tum)	0,197 inch
Höjd	49,5 mm	Bygghöjd (tum)	1,949 inch
Djup	63 mm	Byggdjup (tum)	2,48 inch
Nettovikt	3,72 g		

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningstyp	övriga
----------------	--------

Märkdata

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Materialdata

Material	Wemid	Färgkod	beige
----------	-------	---------	-------

Mått

Delning i mm (P)	5,1 mm
------------------	--------

Systemparametrar

Utförande	Stickkontakt
-----------	--------------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	instucken	Monteringsanvisning	Direktmontage
Monteringstyp	instucken	explosionstestat utförande	Nej

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC002018	ETIM 4.0	EC002018
ETIM 5.0	EC002018	ETIM 6.0	EC002018
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-13-91-90
eClass 8.1	27-14-11-49	eClass 9.0	27-14-11-49
eClass 9.1	27-14-11-49		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	36278_BEST_DXF.dxf STEP