


**Anslutningselement  
H1,5/16 R BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- Sammanlänkade ändhylsor på rulle (5 000 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

**Allmänna beställningsdata**

Typ	H1,5/16 R BD GSP
Art.nr.	<a href="#">1476050000</a>
Artikelbeteckning	Ändhylsa, isolerad, 12 mm, 10 mm, röd
GTIN (EAN)	4050118282948
Frp	5 000 Stück
Förpackning	Rulle

**Anslutningselement  
H1,5/16 R BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	16 mm	Byggbredd (tum)	0,63 inch
Nettovikt	0,153 g		

**Tekniska data**

Utförande	isolerad
-----------	----------

**Ändhylsor**

Avisoleringslängd	12 mm	Kontaktytans diameter (D1)	1,7 mm
Kontaktytans längd (L2)	10 mm	Kragdiameter (D2)	3,5 mm
L1 i mm	16 mm	Ledardiameter	1,5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, AWG, max	AWG 16	Metallkapseltjocklek (S1)	0,15 mm
Tjocklek plastkrage (S2)	0,25 mm	färgkod	Weidmüller

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN</a>
-----------------	-----------------------

**Datablad**

**Anslutningselement  
H1,5/16 R BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

**Bildliknande**

