

**ESG**  
**ESG 15/10 MC SDR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Varianter för apparater från följande tillverkare erbjuds:

- Siemens,
- Telemecanique
- ABB
- Beckhoff
- Lumberg
- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Observera att denna märkning inte är avsedd för utskrift med Speedmarking-Laser.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ESG 15/10 MC SDR
Art.nr.	<a href="#">2047540000</a>
Artikelbeteckning	ESG, Apparatmärkning x 15 mm, PA 66, Färgkod: enligt kundönskan
GTIN (EAN)	4050118411300
Frp	32 Stück
anpassad skrivare	<a href="#">1324380000</a>

**ESG**  
**ESG 15/10 MC SDR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	15 mm	Byggbredd (tum)	0,591 inch
Höjd	10 mm	Bygghöjd (tum)	0,394 inch
Djup	0,8 mm	Byggdjup (tum)	0,031 inch
Nettovikt	0,46 g		

**Allmänna data**

Applikation/Tillverkare	Siemens ET 200SP	Bredd	15 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Färgkod	enligt kundönskan
Halogener	Nej	Material	PA 66
Temperaturområde för användning	-40...100 °C		

**Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN</a>
-----------------	-----------------------

**Datablad**

**ESG**  
**ESG 15/10 MC SDR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

