

SlimFix R
SFR 3/12 MC NE GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüllers produktprogram med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest olika applikationerna. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare och till kablar med stor ytterdiameter. Sortimentet består bland annat av kombinationssystem med enskilda skyltar, transparenta hylsor, krympslangar och märkning, som fästs med buntband.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	SFR 3/12 MC NE GE
Art.nr.	1318690000
Artikelbeteckning	SlimFix R, Ledar- och kabelmärkning, 3 - 3.7 mm, 12 x 5.8 mm, gul
GTIN (EAN)	4050118124194
Frp	256 Stück
anpassad skrivare	1324380000

SlimFix R
SFR 3/12 MC NE GE
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data
Mått och vikter

Bredd	5,8 mm	Byggbredd (tum)	0,228 inch
Höjd	12 mm	Bygghöjd (tum)	0,472 inch
Nettovikt	0,219 g		

Allmänna data

Bredd	5,8 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Färgkod	gul	Halogener	Nej
Material	Polyamid 66	Rekommenderade tillverkare	Transportväsende, Maskinbyggnad
Teckenfältets storlek	12 x 4.6 mm	Temperaturområde för användning	-40...100 °C

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	2,5 mm ²
Ledardiameter, min.	1,5 mm ²	Ledarytterdiameter	3 - 3.7 mm
Ledarytterdiameter, max.	3,7 mm	Ledarytterdiameter, min.	3 mm

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP

SlimFix R SFR 3/12 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

