

**Klippon TB (Terminal Box)
KTB MOPL 2215 S2N H**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration

Abbildung ähnlich

**Integrera, bygg ut och individualisera -
Den passande kompletteringen för all typ av
användning**

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Montageplattor

Montageplattor med och utan hålbild, för längs- eller tvärmontering av montageskenor eller komponenter direkt på montageplattan.

Allmänna beställningsdata

Typ	KTB MOPL 2215 S2N H
Art.nr.	1257650000
Artikelbeteckning	Klippon TB (Terminal Box), Montageplatta, förstansat, Höjd: 174 mm, Bredd: 91 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Rostfritt stål 1.4301 (304), obehandlad, Silver
GTIN (EAN)	4050118049305
Frp	1 Stück

**Klippon TB (Terminal Box)
KTB MOPL 2215 S2N H**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	91 mm	Byggbredd (tum)	3,583 inch
Höjd	174 mm	Bygghöjd (tum)	6,85 inch
Djup	1,5 mm	Byggdjup (tum)	0,059 inch
Nettovikt	190 g		

Allmän information tillbehör

Material	Rostfritt stål 1.4301 (304)	Materialtjocklek	1,5 mm
Yta	obehandlad		

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1,5 mm	Material	Rostfritt stål 1.4301 (304)
Yta	obehandlad		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP