

**Klippon TB (Terminal Box)
DOHA KTB A4 S2 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration

Abbildung ähnlich

**Integrera, expandera och individualisera:
den passande kompletteringen för varje
användningsområde.**

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Dokumenthållare

Dokumenthållare för fackmässig förvaring av dokument i kapslingen.

Allmänna beställningsdata

Typ	DOHA KTB A4 S2 R
Art.nr.	1252730000
Artikelbeteckning	Klippon TB (Terminal Box), Dokumenthållare, Nitad, Höjd: 200 mm, Bredd: 240 mm, Djup: 20 mm, Material: Rostfritt stål 1.4301, Mirror polished, Silver
GTIN (EAN)	4050118045383
Frp	1 Stück

**Klippon TB (Terminal Box)
DOHA KTB A4 S2 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	240 mm	Byggbredd (tum)	9,449 inch
Höjd	200 mm	Bygghöjd (tum)	7,874 inch
Djup	20 mm	Byggdjup (tum)	0,787 inch
Montagemått höjd	133 mm	vikt	820 g
Nettovikt	436 g		

Allmän information tillbehör

Material	Rostfritt stål 1.4301	Materialtjocklek	1 mm
Montagemått höjd	133 mm	Yta	Mirror polished

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1 mm	Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	Mirror polished	Kapslingens fastsättning	Fästörön

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC000317	ETIM 6.0	EC000317
eClass 6.2	27-18-92-67	eClass 7.1	27-18-92-67
eClass 8.1	27-18-92-67	eClass 9.1	27-18-92-67

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP