

**Verktyg
STRIPAX ULTIMATE XL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kapanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPAX ULTIMATE XL
Art.nr.	1512780000
Artikelbeteckning	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg, Fintrådiga och massiva ledare med halogenfri isolering, 10mm ² , 25mm
GTIN (EAN)	4050118319934
Frp	1 Stück

**Verktyg
STRIPAX ULTIMATE XL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	190 mm	Byggbredd (tum)	7,48 inch
Höjd	99 mm	Bygghöjd (tum)	3,898 inch
Djup	22 mm	Byggdjup (tum)	0,866 inch
vikt	220 g	Nettovikt	220 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Avisoleringsverktyg

Avisoleringslängd, max.	25 mm	Kabeltyp	Fintrådiga och massiva ledare med halogenfri isolering
Ledararea (klippförmåga)	6 mm ²	Ledararea max. AWG	AWG 10
Ledararea min. AWG	AWG 24	Ledardiameter, max.	10 mm ²
Ledardiameter, min.	2,5 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	21-04-37-06
eClass 8.1	21-04-37-06	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Datablad

**Verktyg
STRIPAX ULTIMATE XL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar



Exempel på användning

