

**Klippon TB (Terminal Box)
KTB MOPL 2626 S2N H**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration

Abbildung ähnlich

**Integrera, bygg ut och individualisera -
Den passande kompletteringen för all typ av
användning**

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Montageplattor

Montageplattor med och utan hålbild, för längs- eller tvärmontering av montageskenor eller komponenter direkt på montageplattan.

Allmänna beställningsdata

Typ	KTB MOPL 2626 S2N H
Art.nr.	1257660000
Artikelbeteckning	Klippon TB (Terminal Box), Montageplatta, förstansat, Höjd: 205 mm, Bredd: 199 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Rostfritt stål 1.4301 (304), obehandlad, Silver
GTIN (EAN)	4050118049084
Frp	1 Stück

**Klippon TB (Terminal Box)
KTB MOPL 2626 S2N H****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	199 mm	Byggbredd (tum)	7,835 inch
Höjd	205 mm	Bygghöjd (tum)	8,071 inch
Djup	1,5 mm	Byggdjup (tum)	0,059 inch
Nettovikt	494 g		

Allmän information tillbehör

Material	Rostfritt stål 1.4301 (304)	Materialtjocklek	1,5 mm
Yta	obehandlad		

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1,5 mm	Material	Rostfritt stål 1.4301 (304)
Yta	obehandlad		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP