



## Helagaine flätad skyddsstrumpa HEGPV0 och HEGPV0X

### Egenskaper och fördelar

På grund av sina flammhämmande tillsatser är Helagaine HEGPV0 och HEGPV0X självsläckande enligt UL94 V0. Helagaine HEGPV0 och HEGPV0X bör användas överallt där brandskydd är viktigt.

Den speciella strukturen på polyesterflätningen skyddar mot inträngning av fukt och smuts. Helagaine HEGPV0 och HEGPV0X är också väldigt motståndskraftiga mot syror.


Helagaine HEGPV0X har en expansionsradie på upp till 3:1 och är därför särskilt lätt att applicera.

### Användningsområde

Helagaine flätad skyddsstrumpa HEGPV0 och HEGPV0X är idealisk för fordons- och rälsindustri såväl som för kabelskydd, maskinverktyg, robotar och automationsutrustning.

### Appliceringsmetod

Fransning av flätningen kan undvikas genom att värmeklippa strumpan. Flätad skyddsstrumpa kan också fås i uppklippta längder på begäran.



Helagaine flammhämmande flätad skyddsstrumpa UL94 V0.

#### Materialdata

Material	<b>Polyester (PBT)</b>
Färg	<b>Svart (BK)</b>
Temperaturområde	<b>-50°C till +150°C (+200°C korta stunder)</b>
Smältpunkt	<b>+225°C</b>
Brännbarhetsklass	<b>UL94 V0, FMVSS-302</b>



För mer information om HSG0 värmekapverktyg, se sida 274.

#### Teknisk tabell

Art-nr	Typ	Bunt Ø min	Bunt Ø max	Rullängd (m)
<b>HEGPV0</b>				
170-30400	<b>HEGPV004</b>	3	7	100
170-30600	<b>HEGPV006</b>	5	11	100
170-30800	<b>HEGPV008</b>	7	13	100
170-31200	<b>HEGPV012</b>	11	17	50
170-32000	<b>HEGPV020</b>	18	25	50
170-33000	<b>HEGPV030</b>	27	40	50
170-34000	<b>HEGPV040</b>	35	50	50
<b>HEGPV0X</b>				
170-50030	<b>HEGPV0X03</b>	2	6	200
170-50060	<b>HEGPV0X06</b>	3	9	200
170-50090	<b>HEGPV0X09</b>	5	16	100
170-50120	<b>HEGPV0X12</b>	6	19	100
170-50200	<b>HEGPV0X20</b>	12	32	100
170-50300	<b>HEGPV0X30</b>	19	45	50
170-50400	<b>HEGPV0X40</b>	32	70	50
170-50500	<b>HEGPV0X50</b>	38	76	50

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Finns i grå färg på begäran.

Kan kapas i alla längder.



OBS! Alla produkter som är listade har inte dessa godkännanden! För produktspecifika godkännanden se kapitlet Kompletterande Information.