

**Klämbygel  
KLBUE 4-13.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktillustration****Skärmning och jordning**

Våra skyddsledar- och skärm-plintar som erbjuder olika anslutningstekniker gör att du effektivt kan skydda både människor och utrustning från störningsinverkan, som från elektriska eller magnetiska fält. Ett omfattande program av tillbehör avrundar vårt sortiment.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	KLBUE 4-13.5
Art.nr.	<a href="#">1592810000</a>
Artikelbeteckning	Klämbygel, Klämbygel, Stål
GTIN (EAN)	4008190182250
Frp	10 Stück

**Klämbygel  
KLBUE 4-13.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	20,5 mm	Byggbredd (tum)	0,807 inch
Höjd	22 mm	Bygghöjd (tum)	0,866 inch
Djup	31,5 mm	Byggdjup (tum)	1,24 inch
Nettovikt	15,5 g		

**Temperaturer**

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C		

**Klämbara ledare (Märkanslutning)**

Kabeldiameter max.	13,5 mm	Kabeldiameter min.	4 mm
--------------------	---------	--------------------	------

**Materialdata**

Material	Stål	Färgkod	Silver
----------	------	---------	--------

**Mått**

Delning i mm (P)	20 mm
------------------	-------

**Systemparametrar**

Utförande	för skärmanslutning
-----------	---------------------

**Ytterligare tekniska data**

Montagesätt	ihakad	Monteringsanvisning	Direktmontage, Strömskena
explosionstestat utförande	Ja		

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC002020
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-90
eClass 7.1	27-14-11-50	eClass 8.1	27-14-11-50
eClass 9.0	27-14-11-50	eClass 9.1	27-14-11-50

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

**Datablad****Klämbygel  
KLBUE 4-13.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">Beipackzettel_KLBUE.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">Attestation of Conformity</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>