

**Tillbehör  
ZQV 2.5/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktillustration****Fjäderanslutning med fjäderteknik**

Fjäderteknik är ett universellt kontaktsystem för alla vanliga ledaranslutningstyper. Dess fantastiska flexibilitetsnivå gör klämfjädern till en lönsam alternativ anslutning.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ZQV 2.5/4
Art.nr.	<a href="#">1608880000</a>
Artikelbeteckning	Tillbehör, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190082208
Frp	60 Stück

**Tillbehör**  
**ZQV 2.5/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	2,8 mm	Byggbredd (tum)	0,11 inch
Höjd	18,7 mm	Bygghöjd (tum)	0,736 inch
Djup	27,6 mm	Byggdjup (tum)	1,087 inch
Nettovikt	2,45 g		

**Temperaturer**

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C		

**Märkdata**

Märkström	24 A
-----------	------

**Materialdata**

Material	Wemid	Färgkod	gul
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

**Mått**

Delning i mm (P)	5,1 mm
------------------	--------

**Systemparametrar**

Utförande	för plintar
-----------	-------------

**Ytterligare tekniska data**

Montagesätt	instucken	explosionstestat utförande	Ja
-------------	-----------	----------------------------	----

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">Operating instructions_ZDU1.5-ZDU35_ZQV.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>