

**Tillbehör  
TS 15X5/LL 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Produktillustration****Allmänna beställningsdata**

Typ	TS 15X5/LL 2M/ST/ZN
Art.nr.	<a href="#">0117500000</a>
Artikelbeteckning	Montageskena, TS 15, med långsmalt hål, Stål, förzinkad, förkromad
GTIN (EAN)	4008190150662
Frp	2 m

**Tillbehör**  
**TS 15X5/LL 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	15 mm	Byggbredd (tum)	0,591 inch
Höjd	5,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,217 inch
Djup	5,5 mm	Byggdjup (tum)	0,217 inch
Nettovikt	140 g		

**Montageskena**

Borrhål, slitsat	Ja	Diameter bestyckningshål (D)	4,2 mm
Hålavstånd mitten	20 mm	Håldiameter	4,2 mm
Kortslutningssäkerheten motsvarar E-Cu ledare	6 mm <sup>2</sup>	Slitsavstånd	8 mm
Slitsbredd	4,2 mm	Slitslängd	12 mm
Tjocklek	1 mm		

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-40-06-02
eClass 9.1	27-40-06-02		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>