

**ModuPlug
HDC XX5E01 MMSM12D-0100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Kompakt**

Den nya tvåpoliga bus-modulen är oerhört kompakt och kan rymma både megabit- och gigabitdatainsatser. Det gör det möjligt med anslutning av 2 Gigabit Cat 6A-kablar (10 gigabit) till en modul.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC XX5E01 MMSM12D-0100
Art.nr.	2451110100
Artikelbeteckning	
GTIN (EAN)	4050118485660
Frp	1 Stück

**ModuPlug
HDC XX5E01 MMSM12D-0100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	0,001 g
-----------	---------

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-30 °C ... 90 °C
------------------------	------------------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Modulsida version	Hane	Motsatt sida version	Hane, rak, M12D
Antal poler	4	Isolationshållfasthet	$\geq 10^8 \Omega$
Kabellängd	1 m	Kategori	Cat. 5e
Kodering	D	Kontaktyta	Au (guld)
Märkspänning	250 V	Märkström	4 A
Nedsmutningsgrad	2	Stickcykler	≥ 100
Typ	Stift	Överföringshastighet	100 MBit/s

Design

Produktfamilj	ModuPlug	Typ	Stift
---------------	----------	-----	-------

General data

Antal poler	4	Stickcykler	≥ 100
-------------	---	-------------	------------

Material

Kontaktyta	Au (guld)
------------	-----------

Tekniska data för kabel

Färbodning	vit, gul, blå, orange	Halogener	Nej
Isolering	PE	Kabellängd	1 m
Ledararea	22 AWG	Mantelfärg	grön
Mantelmateriäl	PUR	Skärmad	Ja
Ytterdiameter	6.5 ± 0.2		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002599	eClass 6.2	27-26-12-04
eClass 9.0	27-06-03-07	eClass 9.1	27-06-03-08

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN
------------------	------------------------------------

ModuPlug HDC XX5E01 MMSM12D-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4